

Назначение: Проверка функционирования источников питания МП-15 (МП-15М) в режимах холостого хода и номинальной нагрузки в процессе эксплуатации и после ремонтов.

В состав входит:

- Пульт управления и индикации – 1 шт.;
- Лабораторный регулируемый источник питания (0...100 В), выходной ток до 5 А – 1 шт.
- Компьютер портативный персональный диагональ не менее 17” с ОС Windows 10, со специализированным программным обеспечением, манипулятор «мышь» – 1 компл.;
- Программа обработки, отображения и хранения накопленных данных – 1 компл.

В состав пульта управления и индикации входит:

- Устройство управления и защиты – 1 шт.;
- Преобразователь напряжения для питания измерительных цифровых вольтметров – 1 шт.;
- Встроенный цифровой вольтметр (0...20 В) – 4 шт.
- Нагрузочные резисторы – 1 компл.;
- жгуты для подключения МП-15 (МП-15М) – 1 компл.

Габаритные размеры пульта управления и индикации входит:

- длина – Не более 300 мм;
- ширина – Не более 200 мм;
- высота – Не более 150 мм.